

## Kuulapääruuvit • kannattomat, kokonaisella kuulalla

22720.0802



### Tuotekuvaus

Kuulapääruuvit muovi-kuulalla soveltuvat herkille huonosti puristusta kestäville osille. Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

### Materiaali

#### Kuula

- Ruostumaton teräs, karkaistu

#### Ruuvi

- Ruostumaton teräs 1.4305

### Lisätietoja

#### Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu. Erikoismalleja tilauksesta.


#### Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -

#### Lisää tuotteita

- Kuulapääruuvit, kannattomat, hienokierteellä
- Kuulapääruuvit, Kannattomat, kokonaisella kuulalla

### Piirustus




### Tilastiedot

Ulkomitat			AV	Staattinen kuormitettavuus <sup>1)</sup>	🌡️	🏷️	Til.nro
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	kuulan halkaisija		max.	max.		
		[mm]	[mm]	[kN]	[°C]	[g]	
<b>Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs</b>							
M12	22	8,5	6	30	250	11	22720.0802

<sup>1)</sup> Kuormitus arvot eivät ole voimassa ruostumattomasta teräksestä valmistetulle rakenteelle (poikkeuksena malli termoplastisella kuulalla).

### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."