

Kuulapääruuvit • kannattomat, kokonaisella kuulalla

22720.0816



Tuotekuvaus

Kuulapääruuvit muovi-kuulalla soveltuvat herkille huonosti puristusta kestäville osille. Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

Materiaali

Kuula

- Ruostumaton teräs, karkaistu

Ruuvi

- Ruostumaton teräs 1.4305

Lisätietoja

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu. Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Lisää tuotteita

- Kuulapääruuvit, kannattomat, hienokierteellä
- Kuulapääruuvit, Kannattomat, kokonaisella kuulalla

Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	Ulkomitat l ₁ [mm]	kuulan halkaisija	AV [mm]	Staattinen kuormitettavuus ¹⁾ max. [kN]	max. [°C]	[g]	Til.nro
Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs							
M16	53,3	12	8	60	250	61	22720.0816

¹⁾ Kuormitus arvot eivät ole voimassa ruostumattomasta teräksestä valmistetulle rakenteelle (poikkeuksena malli termoplastisella kuulalla).

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."