

Kuulapääruuvit • kannattomat, halkaistulla kuulalla

22720.0926



Tuotekuvaus

Kuulapääruuvit muovi-kuulalla soveltuvat herkille huonosti puristusta kestäville osille. Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen. Liikkuvan kuulaa ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

Materiaali

Kuula

- Kuulalaakeriteräs, karkaistu

Ruuvi

- Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm²

Lisätietoja

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu. Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Lisää tuotteita

- Kuulapääruuvit, kannattomat, kuula kiertymisen estolla
- Kuulapääruuvit, kannattomat, hienokierteellä
- Kuulapääruuvit, kannattomat, lyhyet
- Kuulapääruuvit, Kannattomat, halkaistulla kuulalla

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat				AV	Staattinen kuormitettavuus ¹⁾	max.	max.	Til.nro
d ₁	l ₂	d ₃	kuulan halkaisija	[mm]	[kN]	[°C]	[g]	
[mm]				[mm]				
Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs								
M12	40	7,2	8,5	6	30	250	25	22720.0926

¹⁾ Kuormitus arvot eivät ole voimassa ruostumattomasta teräksestä valmistetulle rakenteelle (poikkeuksena malli termoplastisella kuulalla).

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."