

Kuulapääruuvit • Kannattomat, kokonaisella kuulalla

22720.1044



Tuotekuvaus

Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen. Kuusiokolopyöröväliitys mahdollistaa optimaalisen voimansiirron. Voima ei siirry reunojen (kuten esimerkiksi kuusikoloreunojen) vaan pintojen väliyksellä. Kun voimansiirto on optimaalinen, työkalu kuluu vähemmän ja seisokit vähenevät.

Materiaali

Kuula

- Kuulalaakeriteräs, karkaistu

Ruuvi

- Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm²

Lisätietoja

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu. Erikoismalleja tilauksesta.


Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Lisää tuotteita

- Kuulapääruuvit, kannattomat, kokonaisella kuulalla
- Kuulapääruuvit, Kannattomat, halkaistulla kuulalla

Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	l ₁	Ulkomitat kuulan halkaisija [mm]		Staattinen kuormitettavuus ¹⁾ max. [kN]	 max. [°C]	 [g]	Til.nro
M4	10	2,5	8	3,5	250	0,6	22720.1044

¹⁾ Kuormitus arvot eivät ole voimassa ruostumattomasta teräksestä valmistetulle rakenteelle (poikkeuksena malli termostplastisella kuulalla).

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."