

Kuulapääruuvit • Kannattomat, halkaistulla kuulalla

22720.1552



Tuotekuvaus

Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen. Kuusiokolopyöröväliitys mahdollistaa optimaalisen voimansiirron. Voima ei siirry reunojen (kuten esimerkiksi kuusiokoloreunojen) vaan pintojen väliyksellä. Kun voimansiirto on optimaalinen, työkalu kuluu vähemmän ja seisokit vähenevät.

Materiaali

Kuula

- Kuulalaakeriteräs, karkaistu

Ruuvi

- Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm²

Lisätietoja

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu. Erikoismalleja tilauksesta.


Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Lisää tuotteita

- Kuulapääruuvit, kannattomat, kuula kiertymisen estolla
- Kuulapääruuvit, kannattomat, halkaistulla kuulalla
- Kuulapääruuvit, Kannattomat, kokonaisella kuulalla

Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	l ₂	Ulkomitat d ₃ [mm]	kuulan halkaisija		Staattinen kuormitettavuus ¹⁾ max. [kN]	 max. [°C]	 [g]	Til.nro
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs								
M5	7,5	2,2	3	10	4,5	250	0,7	22720.1552

¹⁾ Kuormitus arvot eivät ole voimassa ruostumattomasta teräksestä valmistetulle rakenteelle (poikkeuksena malli termoplastisella kuulalla).

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."