

Kuulapääruuvit • Kannattomat, kokonaisella kuulalla

22720.2044



Tuotekuvaus

Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen. Kuusiokolopyöröväliitys mahdollistaa optimaalisen voimansiirron. Voima ei siirry reunojen (kuten esimerkiksi kuusikoloreunojen) vaan pintojen väliyksellä. Kun voimansiirto on optimaalinen, työkalu kuluu vähemmän ja seisokit vähenevät.

Materiaali

- Kuula**
- Ruostumaton teräs, karkaistu
- Ruuvi**
- Ruostumaton teräs 1.4305

Lisätietoja

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu. Erikoismalleja tilauksesta.


Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Lisää tuotteita

- Kuulapääruuvit, kannattomat, kokonaisella kuulalla
- Kuulapääruuvit, Kannattomat, halkaistulla kuulalla

Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	l ₁	Ulkomitat kuulan halkaisija [mm]		Staattinen kuormitettavuus ¹⁾ max. [kN]	 max. [°C]	 [g]	Til.nro
M4	10	2,5	8	3,5	250	0,6	22720.2044

¹⁾ Kuormitus arvot eivät ole voimassa ruostumattomasta teräksestä valmistetulle rakenteelle (poikkeuksena malli termoplastisella kuulalla).

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."