

## Kuulapääruuvit • Kannattomat, kokonaisella kuulalla

22720.2052



## Tuotekuvaus

Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen. Kuusiokolopyöröväälitys mahdollistaa optimaalisen voimansiirron. Voima ei siirry reunojen (kuten esimerkiksi kuusikoloreunojen) vaan pintojen väilyksellä. Kun voimansiirto on optimaalinen, työkalu kuluu vähemmän ja seisokit vähenevät.

## Materiaali

- Kuula**
- Ruostumaton teräs, karkaistu
- Ruuvi**
- Ruostumaton teräs 1.4305

## Lisätietoja

## Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu. Erikoismalleja tilauksesta.


## Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -

## Lisää tuotteita

- Kuulapääruuvit, kannattomat, kokonaisella kuulalla
- Kuulapääruuvit, Kannattomat, halkaistulla kuulalla

## Piirustus



## Tilaustiedot

Ulkomitat				Staattinen kuormitettavuus <sup>1)</sup> max. [kN]	 max. [°C]	 [g]	Til.nro
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	kuulan halkaisija [mm]					
Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs							
M5	8	3	10	4,5	250	0,7	22720.2052

<sup>1)</sup> Kuormitus arvot eivät ole voimassa ruostumattomasta teräksestä valmistetulle rakenteelle (poikkeuksena malli termoplastisella kuulalla).

## Vaatimuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."