

Kuulapääruuvit • kannattomat, hienokierteellä

22720.5264



Tuotekuvaus

Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen. Hienokierre mahdollistaa tarkan säädettävyyden. Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

Materiaali

- Kuula**
- Kuulalaakeriteräs, karkaistu
- Ruuvi**
- Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm²

Lisätietoja

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu. Erikoismalleja tilauksesta.


Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -


Lisää tuotteita

- Kuulapääruuvit, kannattomat, kuula kiertymisen estolla
- Kuulapääruuvit, kannattomat, kokonaisella kuulalla
- Kuulapääruuvit, kannattomat, halkaistulla kuulalla

Piirustus



kuva 1




kuva 2

Tilaustiedot

Ulkomitat				AV	Staattinen kuormitettavuus ¹⁾	🌡️	📦	Til.nro
d ₁	l ₂	d ₃	kuulan halkaisija	[mm]	max.	max.	[g]	
[mm]				[mm]	[kN]	[°C]		
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen – Kuva 2, Nuorrutusteräs								
M6 x 0,5	25	3,2	4	3	9	250	4,4	22720.5264

¹⁾ Kuormitusarvot eivät ole voimassa ruostumattomasta teräksestä valmistetulle rakenteelle.

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."