

## Kuulapääruuvit • kannattomat, hienokierteellä

22720.6032



### Tuotekuvaus

Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen. Hienokierte mahdollistaa tarkan säädettävyyden. Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

### Materiaali

- Kuula**
- Ruostumaton teräs, karkaistu
- Ruuvi**
- Ruostumaton teräs 1.4305

### Lisätietoja

#### Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu. Erikoismalleja tilauksesta.


#### Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -


#### Lisää tuotteita

- Kuulapääruuvit, kannattomat, kuula kiertymisen estolla
- Kuulapääruuvit, kannattomat, kokonaisella kuulalla
- Kuulapääruuvit, kannattomat, halkaistulla kuulalla

### Piirustus



kuva 1




kuva 2

### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	Ulkomitat		AV	Staattinen kuormitettavuus <sup>1)</sup> max.	max. [°C]	[g]	Til.nro
	l <sub>1</sub> [mm]	kuulan halkaisija					
<b>Kokonainen kuula – Kuva 1, Ruostumaton teräs</b>							
M4 x 0,35	10	2,5	2	3,5	250	0,7	22720.6032

<sup>1)</sup> Kuormitusarvot eivät ole voimassa ruostumattomasta teräksestä valmistetulle rakenteelle.

### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."