

Kuulavasteet

22730.0318



Tuotekuvaus

Kuulapäävasteet soveltuvat vasteeksi, tueksi, painimeksi sekä kiinnityselementtiin asennettavaksi.

Materiaali

Kuula

- Kuulalaakeriteräs, karkaistu, kirkas

Holkki


- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

Lisätietoja


Huomioi

Kuula kiertymisvarmistettu.
Kuormitettavuusarvot ovat voimassa myös ruostumattomalle teräkselle.


Piirustus




kuva 1



kuva 2



kuva 3



kuva 4

Tilaustiedot

d ₁	d ₂	d ₃	Ulkomitat		kuulan halkaisija	AV [mm]	Staattinen kuormitettavuus max. [kN]	Kirstys- momentti max. [Nm]	[g]	Til.nro
			l ₁	l ₂ -0,5						
			[mm]							
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu – Kuva 2, Nuorrutusteräs										
20	M8	10,5	18	10	16	17	25	25	38	22730.0318

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."