

Kuulavasteet

22730.0418



Tuotekuvaus

Kuulapäävasteet soveltuvat vasteeksi, tueksi, painimeksi sekä kiinnityselementtiin asennettavaksi.

Materiaali

Kuula

- Kuulalaakeriteräs, karkaistu, kirkas

Holkki


- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

Lisätietoja


Huomioi

Kuula kiertymisvarmistettu.
Kuormitettavuusarvot ovat voimassa myös ruostumattomalle teräkselle.


Piirustus




kuva 1



kuva 2



kuva 3



kuva 4

Tilaustiedot

d ₁ n6	d ₂	d ₃	Ulkomitat		kuulan halkaisija	Kiinnitysporaus		Staattinen kuormitettavuus ¹⁾ max. [kN]	Kivistys- momentti max. [Nm]	[g]	Til.nro
			l ₁	l ₃ max.		Ø H7	Syvyys min. [mm]				
Paikoitusreikään, kuula halkaistu, vastepinta tasainen – Kuva 3, Nuorrutusteräs											
18	M4	10,5	17	4	16	18	8	25	2,9	29	22730.0418

¹⁾ voimassa vain, jos vähimmäisporaus­syvyys on pidetty.

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."