

## Kuulavasteet • itsepalautuva

22731.0020



### Tuotekuvaus

Kuulapäävasteet soveltuvat vasteeksi, tueksi, painimeksi sekä kiinnityselementtiin asennettavaksi.

Palautumalla takaisin vaaka-asentoon kuulavasteet estävät painimen lukkiutumisen vinoon asentoon asetettaessa työkalua paikoilleen.

### Materiaali

#### Jousielementti

- Kestomuovi PUR

#### Kuula

- Kuulalaakeriteräs, karkaistu, kirkas

#### Holkki

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu


### Lisätietoja

#### Huomioi


Kuula kiertymisvarmistettu.

Kuormitettavuusarvot ovat voimassa myös ruostumattomalle teräkselle.


### Piirustus




kuva 1



kuva 2



kuva 3



kuva 4




### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	Ulkomitat		kuulan halkaisija	AV	Staattinen kuormitettavuus max.	Kiristysmomentti max.	Til.nro	
			l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> -0,5		[mm]	[kN]	[Nm]		
20	M12	10,5	18	12	16	17	25	82	43	22731.0020

Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta tasainen – Kuva 1, Nuorrutusteräs

20	M12	10,5	18	12	16	17	25	82	43	22731.0020
----	-----	------	----	----	----	----	----	----	----	------------

Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."