

Kuulavasteet • kovametallikuulalla, karhennettu, itsepalautuva

22731.0362



Tuotekuvaus

Soveltuu erityisen hyvin valuosille (kova valupinta) tukena, vasteena, painimena ja kiinnityselementtien rakenneosana.

Palautumalla takaisin vaak asentoon kuulavasteet estävät painimen lukkiutumisen vinoon asentoon asetettaessa työkappaletta paikoilleen.

Materiaali

Jousielementti

- Kestomuovi PUR


Kuula

- Kovametalli, karhennettu, niklattu

Holkki

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

Piirustus




Tilastiedot

d ₁	d ₂	d ₃	Ulkomitat		kuulan halkaisija	AV [mm]	Staattinen kuormitettavuus max. [kN]	Kirstysmomentti max. [Nm]	Til.nro	
			l ₁ ±0,2 [mm]	l ₂ -0,5						[g]
13	M6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	22731.0362

Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."