

Kuulavasteet • kovametallikuulalla, karhennettu, itsepalautuva

22731.0399



Tuotekuvaus

Soveltuu erityisen hyvin valuosille (kova valupinta) tukena, vasteena, painimena ja kiinnityselementtien rakenneosana.

Palautumalla takaisin vaak asentoon kuulavasteet estävät painimen lukkiutumisen vinoon asentoon asetettaessa työkalua paikoilleen.

Materiaali

Jousielementti

- Kestomuovi PUR


Kuula

- Kovametalli, karhennettu, niklattu


Holkki

- Ruostumaton teräs 1.4057, karkaistu


Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	d ₂	d ₃	Ulkomitat		kuulan halkaisija	AV [mm]	Staattinen kuormitettavuus max. [kN]	Kiristysmomentti max. [Nm]	 [g]	Til.nro
			l ₁ ±0,2 [mm]	l ₂ -0,5						
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu, Ruostumaton teräs										
30	M16	20	27	16	25	27	90	206	186	22731.0399

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."