

Kuulavasteet • säädettävät

22740.0116



Tuotekuvaus

Kuulapäävasteet soveltuvat vasteeksi, tueksi, painimeksi sekä kiinnityselementtiin asennettavaksi.

Materiaali

Kuula

- Ruostumaton teräs 1.3541, niklattu

Holkki

- Ruostumaton teräs 1.4057, karkaistu

Mutteri


- Ruostumaton teräs

Lisätietoja

Huomioi

Kuula kiertymisvarmistettu.
Kuormitettavuusarvot ovat voimassa myös ruostumattomalle teräkselle.
Erikoismalleja tilauksesta.

Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	l	l ₁	Ulkomitat		kuulan halkaisija	Staattinen kuormitettavuus max. [kN]	Kivistysmomentti max. [Nm]	[g]	Til.nro
			d ₂	e					
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen – Kuva 1, Ruostumaton teräs									
M10	45,7	30	8,6	19	12	8	46	44	22740.0116

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."