

## Kuulavasteet • säädettävät

22740.0146



### Tuotekuvaus

Kuulapäävasteet soveltuvat vasteeksi, tueksi, painimeksi sekä kiinnityselementtiin asennettavaksi.

### Materiaali

#### Kuula

- Ruostumaton teräs 1.3541, niklattu

#### Holkki

- Ruostumaton teräs 1.4057, karkaistu

#### Mutteri


- Ruostumaton teräs

### Lisätietoja

#### Huomioi

Kuula kiertymisvarmistettu.  
Kuormitettavuusarvot ovat voimassa myös ruostumattomalle teräkselle.  
Erikoismalleja tilauksesta.

### Piirustus



### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	l	l <sub>1</sub>	Ulkomitat		kuulan halkaisija	Staattinen kuormitettavuus max. [kN]	Kivistysmomentti max. [Nm]	[g]	Til.nro
			d <sub>2</sub>	e					
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen – Kuva 1, Ruostumaton teräs									
M30 x 1,5	100	65	34,6	51	40	165	1355	975	22740.0146

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."