

Kuularullat • teräskotelointi

22750.0016



Tuotekuvaus

Kuularullia käytetään esim. kuljetinjärjestelmissä, kuljettimissa, pakkauslaitteistoissa ym. Niiden avulla kappaleet voidaan helposti siirrellä, käännettä ja ohjailta. Alkaen $d_1 = 36$ varustettu öljyyn kastetulla huopatiivisteellä, joka suojaa niitä likaantumiselta.

Materiaali

Hattu

- Teräs, galvanoitu

Runko

- Teräs, galvanoitu

Kuula

- Kuulalaakeriteräs

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Toleranssirenkaat

Piirustus





Tilastiedot

d_1 $\pm 0,095$	kuulan halkaisija	Ulkomitat				Kiinnitysoraus $D_1^{1)}$ $+0,07$ [mm]	Dynaaminen kuormitettavuus C [N]	[g]	Til.nro	
		d_2	h_1 $\pm 0,4$ [mm]	h_2	h_3					h_4
Kansi ja kotelo sinkitty										
62	45	75	19	53,7	4,2	10,3	61,83	6000	741	22750.0016

¹⁾ Referenssi arvo 2mm teräslevylle / 5mm alumiini (pakotustiukkuus)

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."