

## Kuularullat • teräskotelointi

22750.0022



## Tuotekuvaus

Kuularullia käytetään esim. kuljetinjärjestelmissä, kuljettimissa, pakkauslaitteistoissa ym. Niiden avulla kappaletavaraa voidaan helposti siirrellä, käännellä ja ohjailta. Alkaen  $d_1 = 36$  varustettu öljyyn kastetulla huopatiivisteellä, joka suojaa niitä likaantumiselta.

## Materiaali

## Hattu

- Teräs, galvanoitu

## Runko

- Teräs, galvanoitu

## Kuula

- Ruostumaton teräs

## Lisätietoja


## Lisää tuotteita

- Toleranssirenkaat

## Piirustus




## Tilastiedot


$d_1$ $\pm 0,055$	kuulan halkaisija	Ulkomitat				Kiinnitysporaus $D_1$ <sup>1)</sup> $+0,03$ [mm]	Dynaaminen kuormitettavuus C [N]	 [g]	Til.nro <sup>2)</sup>	
		$d_2$	$h_1$ $\pm 0,15$	$h_2$	$h_3$	$h_4$				
[mm]										
Kaikki osat sinkitty, kuula ruostumatonta terästä										
18	12	23	7,4	15,5	2	4,3	17,97	180	18	22750.0022

<sup>1)</sup> Referenssi arvo 2mm teräslevylle / 5mm alumiini (pakotustiukkuus)

<sup>2)</sup> Ilman huopatiivistettä

## Sovellusesimerkki





### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."