

Kuularullat • teräskotelointi

22750.0028



Tuotekuvaus

Kuularullia käytetään esim. kuljetinjärjestelmissä, kuljettimissa, pakkauslaitteistoissa ym. Niiden avulla kappaletavaraa voidaan helposti siirrellä, käännettä ja ohjailta. Alkaen $d_1 = 36$ varustettu öljynn kastetulla huopatiivisteellä, joka suojaa niitä likaantumislta.

Materiaali

Hattu

- Teräs, galvanoitu

Runko

- Teräs, galvanoitu

Kuula

- Ruostumaton teräs

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Toleranssirengaat

Piirustus





Tilastiedot

d_1 $\pm 0,08$	kuulan halkaisija	Ulkomitat				Kiinnitysporaus $D_1^{1)}$ $+0,05$ [mm]	Dynaaminen kuormitettavuus C [N]	[g]	Til.nro	
		d_2	h_1 $\pm 0,2$ [mm]	h_2	h_3					h_4
Kaikki osat sinkitty, kuula ruostumatonta terästä										
36	22	45	9,8	29,5	2,9	5,7	35,9	970	132	22750.0028

¹⁾ Referenssi arvo 2mm teräslevylle / 5mm alumiini (pakotustiukkuus)

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."