

Kuularullat • teräskotelointi

22750.0048



Tuotekuvaus

Kuularullia käytetään esim. kuljetinjärjestelmissä, kuljettimissa, pakkauslaitteistoissa ym. Niiden avulla kappaletavaraa voidaan helposti siirrellä, käännettä ja ohjailta. Alkaen $d_1 = 36$ varustettu öljyyn kastetulla huopatiivisteellä, joka suojaa niitä likaantumiselta.

Materiaali

Hattu

- Ruostumaton teräs

Runko

- Ruostumaton teräs

Kuula

- Ruostumaton teräs

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Toleranssirenkaat

Piirustus





Tilastiedot

| d_1 $\pm 0,08$ | kuulan halkaisija | Ulkomitat | | | | Kiinnitysporaus $D_1^{1)}$ $+0,05$ [mm] | Dynaaminen kuormitettavuus C [N] | [g] | Til.nro | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|-------|--|-------------------------------------|-----|---------|------------|
| | | d_2 | h_1 $\pm 0,2$ [mm] | h_2 | h_3 | | | | | h_4 |
| Kaikki osat ruostumatonta terästä | | | | | | | | | | |
| 36 | 22 | 45 | 9,8 | 29,5 | 2,9 | 5,7 | 35,9 | 970 | 133 | 22750.0048 |

¹⁾ Referenssi arvo 2mm teräslevylle / 5mm alumiini (pakotustiukkuus)

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."