

Valvontayksiköt • paikoitusantureille, pneumaattiset

22800.0701



Tuotekuvaus

Valvontayksikköä käytetään yhdessä paikoitusanturien (EH 22800.) kanssa. Paineanturi mahdollistaa paikoitusanturien kanssa työkappaleen oikean asemoinnin valvonnan.

Materiaali

Runko
• muovi


Lisätietoja

Huomioi


Tarkemmat tiedot pyydettäessä.



Piirustus



Tilaustiedot

Käyttöpaine [bar]	 [g]	Til.nro
patopaineanturi nestekidenäytöllä, liitäntä paineilmaletkua Ø 4 mm varten, analogiset ja digitaaliset lähtösignaalit		
0 – 10	162	22800.0701

Lisätarvikkeet

	L [mm]	D [mm]	📏 [g]	Til.nro
Pistokekaapeli patopaineanturin kytkemiseksi ohjausyksikköön/väyläjärjestelmään, johtimen irtopäässä liitin M12 (4-napainen)				
	2000	-	84,0	22800.0702
asennuskehys patopaineanturille, asennetaan ohjaustauluun (seinämän paksuus korkeintaan 5 mm)				
	-	-	26,0	22800.0703
Pistokeverkkolaite, tulo 100-240 V AC / lähtö 24 V DC 500 mA, pistukka M12				
	1500	-	100,0	22800.0704
paineensäädin, tulopaine korkeintaan 12 bar / lähtöpaine 2 bar, ulkokierre 1/4" kummallakin puolella				
	-	-	22,0	22800.0710
Liitin paineensäätimen ja paineilmaletkun kytkemiseksi, 1/4" sisäkierre pikaliittimessä (paineilmaletkun Ø 4 mm)				
	-	-	17,0	22800.0711
Paineilmaletku, Ø 4 mm				
	5000	4	43,0	22800.0712
pikaliitin paineilmaletkulle Ø 4 mm				
	-	-	4,7	22800.0713
T-pikaliitin paineilmaletkulle Ø 4 mm				
	-	-	7,6	22800.0714
Y-pikaliitin paineilmaletkulle Ø 4 mm				
				

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."