

## Expander® -tiivistystulpat • vetoankkurilla

22880.0408



### Tuotekuvaus

Expander®-tiivistystulpat on tarkoitettu nopeaan ja taloudelliseen porausten sulkemiseen nestetekniikassa, esim. hydraulikkaporauksien sulkemiseen laiterakentamisessa. Vetoankkurilla varustettujen tiivistetulppien asennus tapahtuu helpoimmin käyttämällä hyväksi asennustyökaluja. Holkki ja tappi ovat esiasennettuja ja soveltuvia automatisoituun käsittelyyn.

**Katso näiden tuotesivujen jäljessä olevat tekniset ohjeet.**

### Materiaali

#### Runko

- Hiiletyskarkaistu teräs, hehkutettu

#### Tappi


- Teräs

### Lisätietoja

#### Lisää tuotteita

- Asennustyökalut, vetoankkurilla varustettuja Expander®-tiivistetulpia varten


### Piirustus



### Tilastiedot

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> +0,12 0	Ulkomitat				[g]	Til.nro
			l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> max.	l <sub>4</sub> max.		
8	4,2	8	8,5	40	10,5	15	6,4	22880.0408

### Sovellusesimerkki



#### Käyttö- ja kontrollipaineet Expander® Tiivistystulppille vetoankkurilla

perus materiaali	ETG-100 AISI 1144	C15Pb 1.0403	GG-25 DIN 1691	GGG-50 DIN 1693	AlCuMg2 3.1354	AlMgSiPb 3.0615	G-AISI7Mg 3.2371
d <sub>1</sub> 4-10 mm	p [bar]						
	500	500	500	500	500	450	450
	pTest [bar]						
	1600	1600	1600	1600	1600	1400	1400

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."