

## Silmäruuvit • DIN 444, muoto B

22980.0308



## Tuotekuvaus

Silmäruuvi, vastaava kuin DIN 444, mutta teräs korkeampaa lujuusluokkaa 8.8. Ruostumattomalla teräksellä A2-50 vetolujuus min. 500 N/mm<sup>2</sup>.

## Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta

## Lisätietoja

## Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.


## Viittaukset

Kiristysmomentit katso liite - Tekniset tiedot -


## Lisää tuotteita

- Silmäruuvit, DIN 444, muoto B, lujuusluokka 8.8, tarkkuusmalli

## Piirustus



## Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	l	Ulkomitat d <sub>2</sub> H9 [mm]	d <sub>3</sub>	b	s	 [g]	Til.nro
M16	150	16	32	44	17	265	22980.0308

## Vaatumuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."