

Silmäruuvit • DIN 444, muoto B

22980.0562



Tuotekuvaus

Silmäruuvi, vastaava kuin DIN 444, mutta teräs korkeampaa lujuusluokkaa 8.8. Ruostumattomalla teräksellä A2-50 vetolujuus min. 500 N/mm².

Materiaali

- Ruostumaton teräs 1.4301

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.


Viittaukset

Kiristysmomentit katso liite - Tekniset tiedot -


Lisää tuotteita

- Silmäruuvit, DIN 444, muoto B, lujuusluokka 8.8, tarkkuusmalli

Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	l	Ulkomitat d ₂ H9 [mm]	d ₃	b	s	 [g]	Til.nro
Ruostumaton teräs							
M24	200	22	45	60	25	787	22980.0562

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."