

## T-uramutterit • DIN 508

23010.0082



### Tuotekuvaus

Nämä T-uramutterit on valmistettu standardin DIN 508 mukaisesti. Valikoimaa on laajennettu muilla mitoilla, joita DIN-standardissa ei ole.

### Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, mustattu

### Asennus

T-uramutterin kuormitettavuusarvo on voimassa ainoastaan silloin kun ruuviliitos on tehty koko kierteen pituudelle.

### Lisätietoja

### Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.


### Piirustus



### Tilastiedot

T-uramitta [mm]	Ulkomitat [mm]					T-uriin DIN 650 [mm]	Kuormitettavuus DIN 508 F min. [kN]	[g]	Til.nro
	d	a	e	h	k				
8	M6	7,6	13	10	6	8	16	8,3	23010.0082

### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."