

T-uramutterit • DIN 508

23010.0142



Tuotekuvaus

Nämä T-uramutterit on valmistettu standardin DIN 508 mukaisesti. Valikoimaa on laajennettu muilla mitoilla, joita DIN-standardissa ei ole.

Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, mustattu

Asennus


T-uramutterin kuormitettavuusarvo on voimassa ainoastaan silloin kun ruuviliitos on tehty koko kierteen pituudelle.

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.


Piirustus



Tilastiedot

| T-uramitta [mm] | d | Ulkomitat [mm] | | | | T-uriin DIN 650 [mm] | Kuormitettavuus DIN 508 F min. [kN] | [g] | Til.nro |
|-----------------------|-----|-------------------|----|----|---|----------------------------|--|-----|------------|
| | | a | e | h | k | | | | |
| Nuorrutusteräs | | | | | | | | | |
| 14 | M12 | 13,6 | 22 | 16 | 8 | 14 | 67 | 34 | 23010.0142 |

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."