

T-uramutterit • DIN 508

23010.0186



Tuotekuvaus

Nämä T-uramutterit on valmistettu standardin DIN 508 mukaisesti. Valikoimaa on laajennettu muilla mitoilla, joita DIN-standardissa ei ole.

Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, mustattu

Asennus

T-uramutterin kuormitettavuusarvo on voimassa ainoastaan silloin kun ruuviliitos on tehty koko kierteen pituudelle.

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Piirustus




Tilaustiedot

T-uramitta [mm]	Ulkomitat [mm]					T-uriin DIN 650 [mm]	Kuormitettavuus DIN 508 F min. [kN]	[g]	Til.nro ¹⁾
	d	a	e	h	k				
18	M10	17,6	28	20	10	18	46	85	23010.0186

¹⁾ DIN-standardit eivät sisällä näitä mittoja.

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."