

## T-uramutterit • DIN 508

23010.0225



### Tuotekuvaus

Nämä T-uramutterit on valmistettu standardin DIN 508 mukaisesti. Valikoimaa on laajennettu muilla mitoilla, joita DIN-standardissa ei ole.

### Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, mustattu

### Asennus

T-uramutterin kuormitettavuusarvo on voimassa ainoastaan silloin kun ruuviliitos on tehty koko kierteen pituudelle.

### Lisätietoja

### Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

### Piirustus




### Tilaustiedot

T-uramitta [mm]	d	Ulkomitat [mm]				T-uriin DIN 650 [mm]	Kuormitettavuus DIN 508 F min. [kN]	g	Til.nro <sup>1)</sup>
		a	e	h	k				
<b>Nuorrutusteräs</b>									
22	M12	21,6	35	28	14	22	67	189	23010.0225

<sup>1)</sup> DIN-standardit eivät sisällä näitä mittoja.

### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."