

## T-uramutterit • DIN 508

23010.0322



### Tuotekuvaus

Nämä T-uramutterit on valmistettu standardin DIN 508 mukaisesti. Valikoimaa on laajennettu muilla mitoilla, joita DIN-standardissa ei ole.

### Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, mustattu

### Asennus


T-uramutterin kuormitettavuusarvo on voimassa ainoastaan silloin kun ruuviliitos on tehty koko kierteen pituudelle.

### Lisätietoja


### Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

### Piirustus




### Tilaustiedot

| T-uramitta<br>[mm]    | d   | a    | Ulkomitat<br>[mm] |  |    | e  | h  | k  | T-urain<br>DIN 650<br>[mm] |  [g] | Til.nro <sup>1)</sup> |
|-----------------------|-----|------|-------------------|--|----|----|----|----|----------------------------|---|-----------------------|
| <b>Nuorrutusteräs</b> |     |      |                   |  |    |    |    |    |                            |   |                       |
| 32                    | M27 | 31,5 |                   |  | 50 | 40 | 20 | 32 | 460                        |   | 23010.0322            |

<sup>1)</sup> DIN-standardit eivät sisällä näitä mittoja.

### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."