

T-uramutterit • DIN 508, Aihio

23010.0750




Tuotekuvaus

Nämä puolittain viimeistellyt T-uramutterit valmistettu standardin DIN 508 mukaisesti. Valikoimaa on laajennettu muilla mitoilla, joita DIN-standardissa ei ole.

Materiaali

- Ruostumaton teräs 1.4301

Piirustus



Tilaustiedot

| T-uramitta [mm] | a | Ulkomitat e [mm] | h | k | [g] | Til.nro |
|--------------------|------|------------------------|----|---|-----|------------|
| 14 | 13,6 | 22 | 16 | 8 | 46 | 23010.0750 |

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."