

## T-uramutterit • Pitkä

23020.0180




### Tuotekuvaus

Nämä "extended"-tyyppiset T-uramutterit ovat standardin DIN 508 mukaiseen verrattuna pitempiä ja sopivat erityisen hyvin ristiloveen.

### Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, mustattu

### Piirustus



### Tilaustiedot

T-uramitta [mm]	Ulkomitat						Tilaustiedot [g]	Til.nro
	d	a	e [mm]	l	h	k		
18	M16	17,6	28	56	20	10	160	23020.0180

### Sovellusesimerkki



### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."