

T-uramutterit • Rhombus

23020.0620



Tuotekuvaus

Rhombus"-tyyppisiä T-uramuttereita ei tarvitse asentaa pitkittäin, ne voi työntää suoraan loveen.

Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Piirustus



Tilaustiedot

T-uramitta [mm]	Ulkomitat					[g]	Til.nro
	d	a	e	h	k		
12	M10	11,6	18	14	7	14	23020.0620

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."