

## T-uramutterit • Rhombus

23020.0920




### Tuotekuvaus

Rhombus"-tyyppisiä T-uramuttereita ei tarvitse asentaa pitkittäin, ne voi työntää suoraan loveen.

### Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

### Piirustus



### Tilaustiedot

T-uramitta [mm]	Ulkomitat					Til.nro
	d	a	e	h	k	
42	M36	41,5	65	52	26	23020.0920

### Sovellusesimerkki



### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."