

T-uraruuvit • DIN 787

23030.0143



Tuotekuvaus

T-uraruuvi yhdessä mutterin DIN 6330 (EH 23070.) ja aluslevyn DIN 6340 (EH 23060.) muodostaa täydellisen kiinnitysruuvin. Muut lujuusluokat pyydettyessä. Näiden T-ruuvien erityisominaisuus on valssattu kierre.

Materiaali

- Lämpökäsitelty teräs, taottu, mustattu, T-ura johde koneistettu

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -

Lisää tuotteita

- Aluslaatat, DIN 6340 karkaistu
- Kuusimutterit, DIN 6330 (korkeus 1,5 d)

Piirustus



Tilaustiedot

| T-uramitta [mm] | Ulkomitat | | | | | | Til.nro |
|--------------------------|-----------|-----|------|----|----|---|-------------------|
| | d | l | a | b | e | k | |
| Lujuusluokka 10.9 | | | | | | | |
| 14 | M12 | 125 | 13,6 | 75 | 22 | 8 | 129 |
| | | | | | | | 23030.0143 |

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."