

T-uraruuvit • DIN 787

23030.0146



Tuotekuvaus

T-uraruuvi yhdessä mutterin DIN 6330 (EH 23070.) ja aluslevyn DIN 6340 (EH 23060.) muodostaa täydellisen kiinnitysruuvin. Muut lujuusluokat pyydettyessä. Näiden T-ruuvien erityisominaisuus on valssattu kierre.

Materiaali

- Lämpökäsitelty teräs, taottu, mustattu, T-urajohde koneistettu

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -


Lisää tuotteita

- Aluslaatat, DIN 6340 karkaistu
- Kuusiomutterit, DIN 6330 (korkeus 1,5 d)

Piirustus



Tilaustiedot

T-uramitta [mm]	d	l	Ulkomitat [mm]				a	b	e	k		Til.nro
Lujuusluokka 10.9												
14	M12	160	13,6	100	22	8	170					23030.0146

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."