

T-uraruuvit • DIN 787

23030.0156



Tuotekuvaus

T-uraruuvi yhdessä mutterin DIN 6330 (EH 23070.) ja aluslevyn DIN 6340 (EH 23060.) muodostaa täydellisen kiinnitysruuvin. Muut lujuusluokat pyydettyessä. Näiden T-ruuvien erityisominaisuus on valssattu kierre.

Materiaali

- Lämpökäsitelty teräs, taottu, mustattu, T-ura johde koneistettu

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -


Lisää tuotteita

- Aluslaatat, DIN 6340 karkaistu
- Kuusimutterit, DIN 6330 (korkeus 1,5 d)

Piirustus



Tilaustiedot

T-uramitta [mm]	d	l	Ulkomitat a [mm]	b	e	k	 [g]	Til.nro ¹⁾
Lujuusluokka 8.8								
16	M14	250	15,6	150	25	9	301	23030.0156

¹⁾ DIN-standardit eivät sisällä näitä mittoja.

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."