

## T-uraruuvit • DIN 787

23030.0207



### Tuotekuvaus

T-uraruuvi yhdessä mutterin DIN 6330 (EH 23070.) ja aluslevyn DIN 6340 (EH 23060.) muodostaa täydellisen kiinnitysruuvin. Muut lujuusluokat pyydettyessä. Näiden T-ruuvien erityisominaisuus on valssattu kierre.

### Materiaali

- Lämpökäsitelty teräs, taottu, mustattu, T-ura johde koneistettu

### Lisätietoja

#### Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

#### Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -


#### Lisää tuotteita

- Aluslaatat, DIN 6340 karkaistu
- Kuusiomutterit, DIN 6330 (korkeus 1,5 d)

### Piirustus



### Tilaustiedot

T-uramitta [mm]	Ulkomitat [mm]						 [g]	Til.nro <sup>1)</sup>
	d	l	a	b	e	k		
<b>Lujuusluokka 8.8</b>								
20	M20	250	19,6	150	32	12	624	23030.0207

<sup>1)</sup> DIN-standardit eivät sisällä näitä mittoja.

### Sovellusesimerkki





#### Vaatimuksenmukaisuus

##### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

##### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

##### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."