

## Vaarnaruuvit • kuusiokololla, kuten DIN 6379, T-uramuttereille 23040.0725



### Tuotekuvaus

Vaarnaruuvi yhdessä T-uramutterin DIN 508 (EH 23010./23020.), mutterin DIN 6330 (EH 23070.) ja aluslaatan DIN 6340 (EH 23060.) kanssa muodostavat täydellisen kiinnitysruuvin. Näiden T-ruuvien erityisominaisuus on valssattu kierre.

### Materiaali

- Nuorrutusteräs

### Asennus

Lisäksi ruuvi on varustettu kuusiokololla. Tämä mahdollistaa nopean ja helpon kokoamisen ja purkamisen.

### Lisätietoja


### Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -

### Lisää tuotteita

- T-uramutterit, DIN 508
- Vaarnaruuvit, DIN 6379, T-uramuttereille
- Vaarnaruuvit, DIN 6379 b<sub>1</sub> pitkä, T-uramuttereille
- Aluslaatat, DIN 6340 karkaistu
- Kuusiomutterit, DIN 6330 (korkeus 1,5 d)

### Piirustus



### Tilaustiedot

d	l <sub>1</sub>	Ulkomitat			AV	[g]	Til.nro
		b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>			
Lujuusluokka 10.9							
M12	125	15	75	4	4	91	23040.0725

### Sovellusesimerkki





### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."