

Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit • DIN 6319

23050.0216



Tuotekuvaus

Kartiomaisia aluslaattoja / kartiokuppeja käytetään aluslevyinä ruuviliitoksissa tasaamaan pintojen erisuuntaisuutta.

Materiaali

Kartiokuppi

- Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaänifosfatoitu

Asennus


Kartiokuppia, muoto D, käytetään vain tasaisilla, suljetuilla kehäpinnoilla. Soikeilla rei'illä käytetään vain muotoa G!

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit, kuten DIN 6319, ruostumaton teräs
- Kuusiomutterit, DIN 6330 (korkeus 1,5 d)

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat				Tapin koko	Ruuveille	Staattinen kuormitettavuus	Vääntömomentti kierreltiöksille ¹⁾	Til.nro
d ₂	d ₄	d ₅	h ₃	d ₆	d ₆	max.	max.	
[mm]				[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]	[g]
H13								
kartiokuppi karkaistua terästä, muoto G – Kuva 3								
19	44	26	7	16	M16	73	206	65
								23050.0216

¹⁾ Vakiokierteellä varustettujen ruuvien vääntömomenttien arvot ja mahdolliset esikuormitukset otetaan huomioon kitkakertoimella $\mu_{\text{total}} 0,14$.

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."