

Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit • kuten DIN 6319, ruostumaton teräs 23050.0692



Tuotekuvaus

Kartiomaisia aluslaattoja / kartiokuppeja käytetään aluslevyinä ruuviliitoksissa tasaamaan pintojen erisuuntaisuutta.

Materiaali

Kartiokuppi

- Ruostumaton teräs A4

Asennus

Kartiokuppia, muoto D, käytetään vain tasaisilla, suljetuilla kehäpinnoilla. Soikeilla rei'illä käytetään vain muotoa G!

Ominaisuudet


Tyypit ruostumattomasta teräksestä A4 merkinnällä (knurlauksella) piirustuksen mukaan.

Lisätietoja

Lisää tuotteita


- Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit, DIN 6319
- Kuusiomutterit, DIN 6330 (korkeus 1,5 d)

Piirustus



* Pyällys = materiaalin määrittely ruostumattoman teräksen malleille

Tilaustiedot

d_2 H13	Ulkomitat d_4 [mm]	d_5	h_3	Tapin koko d_6 [mm]	Ruuveille d_6 [mm]	 [g]	Til.nro
kartiokuppi ruostumatonta terästä, muoto D – Kuva 2, Ruostumaton teräs A4							
49	78	70	18	42	M42	362	23050.0692

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."