

## Aluslaatat • DIN 6340 karkaistu

### 23060.0012




#### Tuotekuvaus

Lämpökäsitellyt aluslevyt valmistetaan standardin DIN 6340 mukaisiksi.


#### Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, stanssattu, koneellisesti oikaistu, fosfatoitu

#### Piirustus



#### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	Ulkomitat d <sub>2</sub> [mm]	s	Ruuveille [mm]	 [g]	Til.nro
13	35	5	M12	28	23060.0012

#### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."