

Nivelmutterit

23080.0510



Tuotekuvaus

Tällä jigimutterin ja kartiokupin yhdistelmällä voidaan kompensoida epäyhdensuuntaisia kiinnityspintoja.

Tällä jigimutterilla ja kartiokupilla voidaan tasata kiinnityspintojen epäyhdensuuntaisuus. Tällä kiinnityselimellä on seuraavat edut/ominaisuudet:

- luotettava
- pitävä
- nopea asentaa
- helppo varastoida
- kääntökulma korkeintaan 3°

Materiaali

Kartiokuppi

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Mutteri


- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Lisätietoja

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -


Piirustus




kuva 1

kuva 2

Tilaustiedot

d_1	Ulkomitat d_2 [mm]	m ~	s [mm]	 [g]	Til.nro
pienellä kantopinnalla – Kuva 1					
M10	21	17,5	16	24	23080.0510

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."