

Nivelmutterit

23080.0512



Tuotekuvaus

Tällä jigimutterin ja kartiokupin yhdistelmällä voidaan kompensoida epäyhdensuuntaisia kiinnityspintoja.

Tällä jigimutterilla ja kartiokupilla voidaan tasata kiinnityspintojen epäyhdensuuntaisuus. Tällä kiinnityselimellä on seuraavat edut/ominaisuudet:

- luotettava
- pitävä
- nopea asentaa
- helppo varastoida
- kääntökulma korkeintaan 3°

Materiaali

Kartiokuppi

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Mutteri


- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Lisätietoja

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -


Piirustus



kuva 1

kuva 2

Tilaustiedot

d_1	Ulkomitat d_2 [mm]	m ~	s [mm]	 [g]	Til.nro
pienellä kantopinnalla – Kuva 1					
M12	24	21,5	18	37	23080.0512

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."