


Pidennysmutterit • (korkeus 3 d)

23090.0010



Tuotekuvaus

Standardin DIN 6330 mukaiseen kuusiomutteriin verrattuna nämä mutterit ovat pidennettyjä ja sopivat erityisen hyvin vaarnaruuveille.

Materiaali


- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, fosfatoitu

Lisätietoja

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite -
Tekniset tiedot -


Piirustus



Tilaustiedot

| d | Ulkomitat | | | [g] | Til.nro |
|-----|-----------|----|----|-----|------------|
| | e | m | s | | |
| M10 | 18,5 | 30 | 16 | 35 | 23090.0010 |

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."