

Vetokiilat • DIN 2079
23100.0245




Tuotekuvaus

Nämä vetokiilat valmistetaan DIN 2079 mukaisesti.

Materiaali

- Hiiletyskarkaistu seosteräs, mustattu, hiottu


Piirustus



Tilauksetiedot

Kara- pää No.	k	b ₂ h5	d ₇	Ulkomitat				Ruuveille ISO 4762	[g]	Til.nro
				d ₈	g	h	l ₅ ±0,1			
[mm]										
Karapää No. 30 - 50 varten muoto C – Kuva 3										
45	17,5	19	8,4	13,5	10	26	7,5	M8 x 25	48	23100.0245

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."