

Nollapistekiinnitystapit

23111.0020



Tuotekuvaus

Paikoittava lukitustappi mahdollistaa työkappaleiden, levyjen ja jigien nopean kiinnittämisen, lukitsemisen, säätämisen, vaihdon ja varmistamisen ym.

Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Toiminto

Kiristämällä kiinnitysruuvia paikoittava kiinnitystappi paikoittuu ja kiinnittyy neljällä kuulalla paikoitusholkkiin. Kiinnitysruuvia voidaan käyttää manuaalisesti vaihtoehtoisesti irrotettavalla kahvalla (til.no. 23111.0900/.0902) tai kuusiokoloavaimella.

Lisätietoja


Lisätarvikkeet

Sopivat kiinnitysrenkaat saatavana.

Lisää tuotteita

- Manuaaliset kahvat, Kiinnitystapeille
- Holkit, Kiinnitystapeille
- Kiinnitysholkit, Kiinnitystappien paikoitukseen, puristusliitos
- Kiinnitysholkit, Kiinnitystappien paikoitukseen, ruuviliitos

Piirustus




Tilautiedot

Ulkomitat					Peruslevyille				AV ₁	AV ₂	Pitovoima	Til.nro	
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	s	±0,05					
-0,02 -0,05	+0,6		[mm]		±1		max.	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[g]	
Nuorrutusteräs													
20	25	23,6	40	M4	13,6	10	9	20	38	6	6	178	23111.0020

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."