

Manuaaliset kahvat • Kiinnitystapeille

23111.0902



Tuotekuvaus

Käsikahvalla voidaan käyttää paikoittavaa lukitustappia helposti ja nopeasti.


Materiaali

- Ruostumaton teräs

Asennus

Kahva kiristetään paikoittavaan lukitustappiin M 4 ruuvilla joka kuuluu toimitukseen.

Piirustus



Tilaustiedot

Tapin koko Ø [mm]	Ulkomitat						AV ₁ [mm]	AV ₂ [mm]	[g]	Til.nro
	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃				
25/30	80	15	M4	25	20	20	10	2,5	76	23111.0902

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."