

## Urakappaleet • DIN 6323

23120.0022




### Tuotekuvaus

Käytetään jigien ja kiinnittimien paikoittamiseen DIN 650 mukaisin T-urin varustetulle pöydälle. Kiinniruvattaviin, pinnan yläpuolelle ulottuviin, kiinteisiin ja mataliin T-urapaloihin verrattuna näiden etuna on, että koneen pöytää ei voi vahingoittaa, koska pala työnnetään paikalleen sivuttain vasta, kun karkea asetus on jo tehty.

### Materiaali

- Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu


### Piirustus



### Tilaustiedot

T-uramitta Kiinnitin b <sub>1</sub> h <sub>6</sub> [mm]	T-uramitta Kone b <sub>2</sub> h <sub>6</sub> [mm]	h <sub>1</sub>	Ulkomitat			l	[g]	Til.nro
			h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>				
Muoto C, b <sub>1</sub> < b <sub>2</sub> – Kuva 3								
20	22	50,5	7	18	40	305	23120.0022	

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."