

Kiinnitysraudat • DIN 6315 B haarukkamuoto

23150.0007




Tuotekuvaus

Tätä standardin DIN 6314 mukaista haarukkatyyppistä kiinnintä (kiinnityskynttä) käytetään pääasiassa työkalujen mekaaniseen kiinnitykseen.

Materiaali

- Nuorrutusteräs, maalattu

Piirustus



Tilauksetiedot

Nimellismitta b_1 [mm]	Ulkomitat					Ruuveille		Til.nro	
	l_1	a	b_2 [mm]	b_3	b_4	[mm]	[tuuma]		
6,6	60	12	19	6	3	M6	1/4	65	23150.0007

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."