

## Kiinnitysraudat • DIN 6315 B haarukkamuoto

23150.0014



### Tuotekuvaus

Tätä standardin DIN 6314 mukaista haarukkatyypistä kiinnintä (kiinnityskynttä) käytetään pääasiassa työkalujen mekaaniseen kiinnitykseen.

### Materiaali

- Nuorrutusteräs, maalattu

### Piirustus



### Tilaustiedot

Nimellismitta $b_1$ [mm]	$l_1$	Ulkomitat				Ruuveille		[g]	Til.nro
		a	$b_2$	$b_3$	$b_4$	[mm]	[tuuma]		
14	125	25	38	12	6	M12, M14	1/2	578	23150.0014

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."